

携帯型交流極間式磁化装置

ハンドマグナ

携帯型交流極間式探傷器(ハンドマグナ)は、溶接部等の磁粉探傷に最も広く使用されている磁化器です。小型、軽量かつ機能性に優れています。



[特徴]

- ・節電型で、定格電流が従来比 50～70%減となります。
熱くなりにくく、しかもリフティングパワーは従来通りです。
【4.5kg(10 ポンド)以上】
- ・探傷確認灯(動作表示灯)が付いています。
入力電源 80V 以下になると、ランプが消灯するためより確実な検査が可能です。(業界初)

[製品外観]



NC-Y 型
(ヨークを取付けた状態)




LED ブラックライト(別売)
と組み合わせた使用例

[仕様]

項目		NC-1Y	NC-2Y
入力電源		単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流(A)	50Hz	2.8	2.5
	60Hz	2.3	1.9
全磁束(V)	50Hz	8.1	6.7
	60Hz	8.0	6.6
起磁力(A・T)	50Hz	1320	1493
	60Hz	1099	1103
通電時間		5秒通電、2秒休止 連続使用可能	
B:鉄心断面積寸法(mm)		25 X 25	20 X 20
A:鉄心中心間寸法(mm)		165	130
本体重量(kg)		3.4	2.2
ユニバーサルヨーク		1対	1対
ケーブル長さ		電源ケーブル 3m (10万回疲労試験に合格)	
装着可能LED ブラックライト(別売)		NU-61 (P)	NU-62 (P)

ハンドマグナの形状(ヨーク未装着)



* 製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

- | | |
|--|---|
| ■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912 | ■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738 |
| ■東北支店 TEL:022-395-6464
FAX:022-395-8900 | ■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922 |
| ■関東支店 TEL:048-767-8507
FAX:048-767-8527 | ■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176 |
| ■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953 | ■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750 |
| | ■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613 |

取扱店