

携帯型交流極間式磁化装置

ハンドマグナ

携帯型交流極間式探傷器(ハンドマグナ)は、溶接部等の磁粉探傷に最も広く使用されている磁化器です。小型、軽量かつ機能性に優れています。


[特徴]

- ・節電型で、定格電流が従来比 50～70%減となります。
熱くなりにくく、しかもリフティングパワーは従来通りです。
【4.5kg(10 ポンド)以上】
- ・探傷確認灯(動作表示灯)が付いています。
入力電源 80V 以下になると、ランプが消灯するためより確実な検査が可能です。(業界初)

[製品外観]



NC-Y 型
(ヨークを取付けた状態)




LED ブラックライト(別売)
と組み合わせた使用例

[仕様]

項目		NC-1Y	NC-2Y
入力電源		単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流(A)	50Hz	2.8	2.5
	60Hz	2.3	1.9
全磁束(V)	50Hz	8.1	6.7
	60Hz	8.0	6.6
起磁力(A・T)	50Hz	1320	1493
	60Hz	1099	1103
通電時間		5秒通電、2秒休止 連続使用可能	
B:鉄心断面積寸法(mm)		25 X 25	20 X 20
A:鉄心中心間寸法(mm)		165	130
本体重量(kg)		3.4	2.2
ユニバーサルヨーク		1対	1対
ケーブル長さ		電源ケーブル 3m (10万回疲労試験に合格)	
装着可能LED ブラックライト(別売)		NU-61 (P)	NU-62 (P)

ハンドマグナの形状(ヨーク未装着)



株式会社 タセト

■本社 〒221-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916

■札幌支店 TEL: 011-281-0911
FAX: 011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-290-3603
FAX: 022-290-3604

■東京支店 TEL: 045-624-8952
FAX: 045-624-8953

■関東支店 TEL: 048-682-2626
FAX: 048-687-6600

■京葉支店 TEL: 043-284-8721
FAX: 043-284-8723

■名古屋支店 TEL: 052-746-3737
FAX: 052-746-3738

■大阪支店 TEL: 06-6190-1911
FAX: 06-6190-1922

■岡山支店 TEL: 086-455-6161
FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-962-2730
FAX: 082-962-2750

■福岡支店 TEL: 092-291-0026
FAX: 092-291-4613

取扱店