

タセト ローラックス

TASETO LOWLUX (銀ろう用フラックス) Flux for Silver Brazing

● 特徴

本品は当社製の各種銀ろうは勿論、その他一般の銀ろうに適合するフラックスで固化しにくく、流動性、耐酸化性に優れております。

● 性状

白色で無臭のペースト状製品です。

● 使用方法

タセト ローラックスをヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で640℃～690℃において十分にのぼしてから銀ろうを流して下さい。タセト ローラックスが乾燥した時は極少量の水で希釈してご使用下さい。なおタセト ローラックスの使用量は銀ろう1に対し0.5～1倍です。

● 包装単位

100g、500g、1kg、20kg

タセト ステラックス

TASETO STELUX (ステンレス鋼用ハンダ・フラックス) Soldering Flux for Stainless Steel

● 特徴

各種ハンダに適合するフラックスで、流動性が良好で、ハンダ付けが容易にできます。また使用中悪臭がほとんどなく作業性が良好です。

● 性状

ピンク色の無臭透明のやや粘性液体です。

● 使用方法

ハンダ付けをする部分に塗布し、ハンダゴテを約400℃に加熱してハンダを流して下さい。接合部をあらかじめ磨けばさらに強度を増すことができます。なお、タセト ステラックスの使用量はハンダ1kgに対し、30～50gが適当です。

● 包装単位

100g、300g、1kg